


Zasklívací podložky blaugelb s dorazem **s ověřenou snášenlivostí vůči okrajovému spoji** zajišťují, že se např. okenní křídla nedeformují, že otvírání a zavírání není omezené nebo se zcela neznemožní.



## Zasklívací podložky blaugelb s dorazem

Podložka tvoří rozdíl.

- **Ověřená snášenlivost vůči okrajovému spoji**
- **Musí být jen o něco širší než je tloušťka tabule**
- **Optimální přenos zatížení**
- **Snižuje se nebezpečí prasknutí hrany skla**

## Vlastnosti výrobku:

Zasklívací podložky blaugelb s dorazem zajišťují, aby hrany skla nikdy nepřišly do styku s rámem a tím se bezpečně zabránilo poškození. Přenáší hmotnost zasklívací jednotky na konstrukci rámu a udržují rám a křídla ve správné poloze bez kroucení nebo přičení a tím zajišťují bezvadnou funkci. Upínací doraz zabraňuje sklouznutí ve svislém profilu rámu a stará se o to, aby zasklívací podložka přiléhala upínacím dorazem k tabuli a ne k drážce pro sklo. Má to tu výhodu, že zasklívací podložky blaugelb s dorazem musí být jen nevýznamně širší než vlastní tloušťka tabule. Jsou vyrobeny z kvalitního polypropylenu, neobsahují změkčovadla a tudíž se dobře snáší s okrajovým spojem. Díky fyzikálním vlastnostem dokážou odolat vysokým tlakům a tím zajišťují optimální přenos zatížení. Díky inovativnímu labyrintovému ventilačnímu systému na spodní straně pomáhají zasklívací podložky blaugelb s dorazem dosahovat optimálního vyrovnávání tlaku par, neboť vzduch a vlhkost se mohou pohybovat v podélném a příčném směru. Umístování podložek se musí provádět podle Technické směrnice č. 3 „Zajišťování zasklívacích jednotek podložkami“ Institutu sklenářského řemesla pro techniku zasklívání a konstrukci oken, Hadamar.


Snášlivost vůči okrajovému spoji je směrodatná pro interakci mezi okrajovým spojem a zasklívací podložkou. Bez zkoušky snášlivosti může docházet v důsledku kontaktu mezi těsnicími materiály v okrajovém spoji izolačního skla se zasklívacími podložkami ke škodlivým interakcím. Polypropylen neobsahuje žádné styreny, které reagují s okrajovým spojem. Klasické uvolňování změkčovadel z okrajového spoje do zasklívací podložky blaugelb s dorazem je tak vyloučené. Testovaná snášlivost s okrajovým spojem znamená, že zasklívací podložka blaugelb s dorazem neztrácí mechanickou stabilitu, takže přenos zatížení v systému stále funguje správným způsobem.

## Přednosti výrobku:

- díky upínacím dorazům brání sklouzávání ve svislém profilu rámu
- přiléhají upínacím dorazem k tabuli a ne k drážce pro sklo
- musí být jen o něco širší než je tloušťka tabule
- zesílený opěrný systém umožňuje vysokou únosnost a optimální přenos zatížení
- snášlivost s běžnými materiály okrajového spoje (na bázi polysulfidů, polyuretanu a silikonu) jako Tremco, Kömmerling
- ověřená kompatibilita s lepidly a těsnicími materiály Dow Corning
- labyrintový ventilační systém pro optimální podélné a příčné odvětrávání a odvod vody
- optimální distribuce a přenos zatížení podle směrnic Hadamar s průměrnou minimální opěrnou plochou nad 700 mm<sup>2</sup>
- odolná proti stárnutí
- optimální vyrovnávání tlaku par u dřevěných oken
- teplotní odolnost

## Technické údaje:

Materiál:	polypropylenový regenerulát
Hustota: DIN 559920	0,93 g/cm <sup>3</sup>
MFI/MFR: ISO 1133	> 4,7 g / 10 min
Modul pružnosti v tahu: ISO 527	908 MPa
Rázová vrubová houževnatost: ISO 179	4,2 kJ/m <sup>2</sup>
Tvrdost podle Brinella:	80 N/mm <sup>2</sup>
Teplotní tvarová stálost:	90 až 115 °C



Přehled výrobků najdete v matici výrobků na další stránce.

# Zasklívací podložky blaugelb s dorazem

Podložka tvoří rozdíl.



		 délka 100 mm			
Tloušťka	Barva	šířka 28 mm	šířka 30 mm	šířka 32 mm	šířka 44 mm
1 mm	bílá	-	-	-	-
2 mm	modrá	9187462 / jednotka balení 1 000 ks	-	-	-
3 mm	červená	9187463 / jednotka balení 1 000 ks	0416272 / jednotka balení 1 000 ks	0416278 / jednotka balení 1 000 ks	0416285 / jednotka balení 500 ks
4 mm	žlutá	9187514 / jednotka balení 500 ks	0416274 / jednotka balení 1 000 ks	0416279 / jednotka balení 500 ks	0416287 / jednotka balení 500 ks
5 mm	zelená	9187515 / jednotka balení 500 ks	0416275 / jednotka balení 500 ks	0416284 / jednotka balení 500 ks	0416288 / jednotka balení 500 ks
6 mm	černá	9187516 / jednotka balení 500 ks	0428630 / jednotka balení 1 000 ks	-	-
8 mm	šedá	-	-	-	-
Tloušťka	Barva	šířka 46 mm			
1 mm	bílá	-			
2 mm	modrá	-			
3 mm	červená	0416290 / jednotka balení 500 ks			
4 mm	žlutá	0416292 / jednotka balení 500 ks			
5 mm	zelená	0416293 / jednotka balení 500 ks			
6 mm	černá	-			
8 mm	šedá	-			

Doporučujeme v oblasti zasklívání od hmotnosti tabule nad **150 – 160 kg** používat dvě zasklívací podložky za sebou, aby se dosáhlo optimálního rozložení tlaku a tudíž minimalizovalo **nebezpečí prasknutí hrany** (max. hmotnost pro normální otočné a naklápěcí kování = 130 kg).